

PCソフトウェア・対応機種一覧表

更新日：2018年9月30日

種類	製品名	形名	SMARTDAC+	DXAdvanced				CX	FX	DAQMASTER		DARWIN	μR	DX	DX-P	FX	MV	MVAdvanced	
			GX10 GX20 GP10 GP20 GM10	DX1000 DX2000 DX1000N		DX1000T DX2000T		CX1000 CX2000	FX1000	MX100	MW100	DA100 DC100 DR130 DR230 DR240	μR10000 μR20000	DX100 DX200 DX100L DX200C	DX100P DX200P	FX100	MV100 MV200	MV1000 MV2000	
			標準	/AS1あり	標準	/AS1あり													
SMARTDAC+ GA10	データロギングソフトウェア	GA10	○※6	○※6	○※6	○※6	○※6	○※6	○※6	○※6	○※6	○※6	○※6	-	-	-	-	○※6	
DAQWORX	Base	MXLOGGER	WX103	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	
		DAQEXPLORER	WX104	-	○	-	○※1※3	-	○	○	-	-	-	-	○	-	○	○	○
その他	ファイル検索・波形表示	DAQManager	DXA250	-	○	-	○※1	-	-	-	-	-	-	○	-	○	-	○	
	ドライバ	LabVIEWドライバ	-	○	○	○	-	-	○	-	○	○	○	-	○	-	-	○	
	ビューア・本体設定	SMARTDAC+ STANDARD Universal Viewer	-	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	○	○	○	○	○
		SMARTDAC+ STANDARD Hardware Configurator	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		DAQSTANDARD	DXA120	-	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	○	○※10	-	○	○
		DAQStudio	DXA170	○	○	○	○※1	○※1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		DAQSTANDARD for FX	FXA100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	○	○	-
		DAQSTANDARD for FX1000	FXA120	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	○	- ※11	-	○	-
		MX100 スタンダードソフトウェアMX180	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		MW100 ビューアソフトウェアMW180	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
μR10000/μR20000用設定ソフトウェア	RXA10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-		

※1 DX1000T/DX2000TをそれぞれDX1000/DX2000と認識・表示します

※10 DXA120は、DX-P設定ソフトを含む。

※3 DX1000T/DX2000Tの本体機器の設定のうち、タッチパネルロックは設定できません。本体側で設定してください ※11 FXA120は、DX-P設定ソフトを含まない。

※6 詳細はGA10一般仕様書(GS04L65B01-01JA)の、「接続できる機器とソフトウェア」を参照してください

※7 DC100はサポート対象外です