


◆サポート終了品と移管機種種の概略説明

機種	形名	外観	対応
回転モータ	DM	 DM1A タイプ  DM1B タイプ  DM1C タイプ	<p>(株)安川電機への移管機種 一部移管されていない機種(メカブレーキ付他)や特注品がございます。 詳細は安川電機にご確認願います。 (下記参照) 旧形名のモータは、ドライバと併せて、安川電機移管品への置き換えをお願いします。</p> <p>(株)安川電機内 YASKAWA コールセンタ (サーボ、コントローラ) TEL:0120-050-784 対応時間: 9:00~12:00/ 13:00~17:00 月~金(祝祭日及び安川電機休業日は除く)</p>
	DR/DB	 DR1A タイプ  DR1B タイプ  DB シリーズ  DR5H00  DR5A など	
回転用 ドライバ GⅢ/PⅢ	UD□□ □3, UR □□□ 3、UB□ □□3	 <p>カバーがモールド品(白色)</p>	
回転用 ドライバ GⅡ/MⅡ	UD□□, UR□□	 <p>DrvGⅡ、MⅡ</p>	<p>全て製造及びサポートが完了しております。安川電機への移管品に置き換えをお願いいたします。</p> <p>※技術資料のみ提示致します。</p>
回転用 ドライバ	SD/SR 互換型 SD小型 非互換型 (初期型)	 SD,SR 互換型  SD 小型  SD,SR 非互換型	

<p>リニア モータ</p>	<p>LM</p>	 <p>LINEARSERV</p>	<p>全て製造及びサポートを完了しております。 こちらは代替品がございません。 他社製品への置き換えをお願いいたします。</p>
<p>リニア用 ドライバ GⅢ/PⅢ</p>	<p>UMLG3-****- UM1LP3-****-</p>	<p>外観は回転用ドライバーと同じ</p>  <p>カバーがモールド品(白色)</p>	
<p>リニア用 ドライバ GⅡ/MⅡ TM</p>	<p>UM1L-****-***- 【旧形名】 UM*****- TM***0104*-</p>	<p>外観は回転用ドライバーと同じ</p>  <p>TM型 UM型</p>	
<p>リニア用ド ライバ LG/TR</p>	<p>LG*****-1** TR**0*010-* (LRモータ)</p>	 <p>LRモータ/TRドライバ</p>	<p>全て製造及びサポートを完了しております。 こちらは代替品がございません。 他社製品への置き換えをお願いいたします。</p>

コントローラ

全て製造及びサポートを完了しております。 こちらは代替品がございません。
他社製品への置き換えをお願いいたします。

FINESERV	PC0...	FINESERV PC_A 形
	PC1...	FINESERV MK II 
	PF...	FINESERV 電子カムコントローラ PF1012 連続同期形
	PA1M...	FINESERV PA1M011-0/1 測定対応形
	PA1F...	FINESERV PA1F012-0/1(ロール・フィーダ対応)
FINESYNC	PS...	FINESYNC PS1T010 ツール同期型 FINESYNC PS1W010 ワーク同期型
DYNADEX	XC...	ダイナデックス 電子インデックス XC 形/YC 形
	YC...	

◆DDM 以外のモータ問合わせ

■インダクションモータ・AC モータ+ギヤボックス

旧横河サーテック製の製品 → 横河サーテックは 2011 年に弊社から独立して(株)サーテックとして製造、販売



インダクションモータ/リバーシブルモータ・シンクロナスモータ・トルクモータ

代表形名 : IM、RM、SM、SC、TM、TIM、TRM、GIM、GRM、ERM、SRM、
USC、PSC



ギアヘッド

代表形名: 6RA、6RH、7RH1、8R1、8RH2、8RL、9RH、9RL、10RH

問合せ先: 株式会社サーテック TEL:0428-22-5113 FAX:0428-22-5663

東京都青梅市根ヶ布 1 丁目 380 番地

メールアドレス: webmaster@stc-m.co.jp

ホームページ: <http://www.stc-m.co.jp/>