

下記 1 項の取扱説明書の該当箇所については、2項に示す情報に差替えてご使用ください。

1. 対象取扱説明書

ドキュメント No.	版 No.	製品名称／ドキュメント名称
IM 04R01B01-01JA	8	YTMX580 多点温度伝送器

2. 変更内容

適用箇所	変更前	変更後
1. はじめに 電子マニュアル	次のサイトからダウンロードできます。 https://y-link.yokogawa.com/	次のサイトからダウンロードできます。 < https://www.yokogawa.co.jp/library/ >
1. はじめに ■本書に対する ご注意	・本書は、最終ユーザまでお届けいただきますようお願いいたします。	・本書は、最終ユーザまでお届けいただきますようお願いいたします。 ・製品に同梱している Identification Tag は、本書と共に保管してください。
	・特別仕様につきましては記載されていません。	・特別仕様につきましては記載されていません。 基本仕様コードおよび付加仕様コードに「Z」が記載されている製品には、「Z」の仕様が記載された専用のマニュアルが添付されている場合があります。 標準のマニュアルと合わせてお読みください。
1. はじめに ■製品の汚染 防止管理について	・欧州 RoHS : 記載なし	・欧州 RoHS 本製品は以下の欧州規格に準拠しています。 EN IEC 63000
2.6.4 ATEX 本質安全防爆 認証	・適用規格 : EN 60079-0: 2009, EN 60079-0:2012+A11:2013, EN 60079-11: 2007, EN 60079-11:2012, EN 60079-26:2007 ・電源電圧 : 記載なし ・消費電力 : 記載なし ・耐電圧 : 記載なし ・RF 電力 : 記載なし	・適用規格 : EN IEC 60079-0, EN 60079-11 ・電源電圧 : 24 V DC* ・消費電力 : ≤ 1.2 W* ・耐電圧 : 500 V AC, r.m.s, 1min ・RF 電力 : 11.6 dBm *24V DC モデルの場合

2.6.5 IECEx 本質安全防爆 認証	・適用規格 : IEC 60079-0: 2011, IEC 60079-11: 2011, IEC 60079-26: 2006 ・電源電圧 : 記載なし ・消費電力 : 記載なし ・耐電圧 : 記載なし ・RF 電力 : 記載なし	・適用規格 : IEC 60079-0 IEC 60079-11 ・電源電圧 : 24 V DC* ・消費電力 : ≤ 1.2 W* ・耐電圧 : 500 V AC, r.m.s, 1min ・RF 電力 : 11.6 dBm *24V DC モデルの場合
2.8 安全規格	なし	(3)屋内および屋外での使用 本製品は屋内および屋外で使用できます。 (4)設置上の高度 2000m 以下
2.10 RE 規制	YTMX580 は RE 規制に適合していることを宣言しています。 宣言書は< http://www.field-wireless.com/ > より取得できます。	YTMX580 は RE 規制に適合していることを宣言しています。 宣言書は < https://partner.yokogawa.com/japan/ > より取得できます。
8.6.3 異常内容と対策	注 2 : 周囲温度が低い環境で長時間フィールド無線ネットワークの検索を続けると、新しい電池を使用していても LOWBAT アラームが発生する場合があります。これは、電池の特性によるものです。	注 2 : 長時間フィールド無線ネットワークの検索を続けると、新しい電池を使用していても LOWBAT アラームが発生する場合があります。
10.1 標準仕様	適合宣言書は下記より取得できます。 < http://www.field-wireless.com/ >	適合宣言書は下記より取得できます。 < https://partner.yokogawa.com/japan/ >