



ADMAG SF



品质卓越 操作简便

沿承ADMAG 系列的高可靠性

- 久经考验的高可靠性
- ADMAG系列畅销全球
- 高度可靠的电极和衬里结构

多种显示形式，操作简便

- 全点阵LCD，多种显示模式
- 全面支持中文
- 设定向导简单明了
- 操作权限分级，提高安全性

自诊断功能降低维护成本



SF14A
分体型转换器



SF
分体型传感器



全点阵LCD
(支持中文显示)



规格

※有关详细信息, 请参阅本产品的一般规格书(GS)。

	一体型流量计	分体型传感器	分体型转换器
适用口径 (单位:mm)	通用型: 15~300 防爆型: 15~300		组合SF分体型传感器
流体温度	- 40~130℃ (可能因规格而异)		—
环境温度	- 40~60℃ (可能因规格而异)		
精度	流量的0.5% (取决于口径和流量范围)		
可测电导率	5 μs/cm及以上(取决于口径和流体条件)		
衬里	PFA、PTFE		—
过程连接	夹持型、法兰型		—
信号电缆长度	—		最长100米
显示器	—		全点阵LCD 1~4行显示
报警显示	发生报警时显示诊断结果和对策(中文或英文显示)		

商标

Co-innovating tomorrow是横河电机株式会社的注册商标或商标。
本宣传样本中出现的其他公司及产品名称是其相应所有者的注册商标或商标。

YOKOGAWA ELECTRIC CORPORATION
横河电机株式会社
Headquarters
2-9-32, Nakacho, Musashino-shi, Tokyo, 180-8750 JAPAN
东京都武藏野市中町2-9-32

横河电机(中国)有限公司
地址: 上海市长宁区遵义路100号虹桥南丰城B座1801室
邮编: 200051 电话: 021-80315000

北京分公司
地址: 北京市朝阳区建国路91号金地中心A座6层
邮编: 100022 电话: 010-85221600

西安分公司
地址: 西安市高新区天谷八路211号环普科技产业园E座103/202/203室
邮编: 710077 电话: 029-87669988

重庆分公司
地址: 重庆市渝北区龙山一路5号扬子江商务中心F2401
邮编: 401147 电话: 023-67576883

代表:

Printed in China

内容如有变更, 恕不另行通知。
保留所有权利。Copyright © 2023, 横河电机(中国)有限公司