

JP261/JP262/JP263

YOKOGAWA ◆

安全・安心

封入液レスサニタリ圧力センサ

エキレスTMシリーズ

「エキレス」は横河電機株式会社の登録商標です。



- 封入液**ゼロ**／封入液混入無しで安心
- 過大圧**500%**保証／限界耐圧**1000%**
- 真空使用制限ナシ
- **高耐食**／**高張力**合金採用で耐食性UP
- 飲料充填機用**φ18**／**φ14****標準**ラインナップ
- 精度±0.35% 温度ゼロ±0.025%/℃
- 視認性重視の**防水LED**表示器付も対応可能

防水 IP67

オールステンレスケース
(JP261タイプゼロ調可)
端子箱タイプもIP67
(JP262 JP263タイプ)

小型・軽量

充填機用 約310g
ヘルール ISO25 約590g

接液150℃連続

スチーム滅菌OK
温度ヒスが小さい

横河電機株式会社

小型圧力センサホームページ
<http://www.yokogawa.co.jp/flid/msensor/>

安全・安心

装置の汚染を防ぎ 食品の安全を守ります

種 類

形 名	取り付け形状	ケース種類
JP261	ISO 25、38、51 (IDF1s、1.5s、2s) φ18-M22 (充填機用) φ14-M22 (充填機用) 他カスタム対応	ステンレスケース形 (ケーブル引出し 又はコネクタケーブル付属)
JP262、263	ISO 25、38、51 (IDF1s、1.5s、2s) タンクスパッド形、ユニオンナット等カスタム対応も可	端子箱形 (ケーブル付属なし)

仕 様

出力信号、電源		4~20 μ A 2線式:推奨電源 24VDC 負荷抵抗450 Ω
測定範囲	標準レンジ	-0.1~0.9MPa、0~200kPa、0~500kPa、 0~1MPa、-100~100kPa、-100~300kPa
	標準外レンジ	最小 -100~100kPa (スパン200kPa) 最大 0~1MPaの範囲で製作可能
耐圧		レンジの5倍 (限界耐圧10倍)
精度		$\pm 0.35\%$
温度特性		ゼロ点 $\pm 0.025\%/^{\circ}\text{C}$ スパン $\pm 0.05\%/^{\circ}\text{C}$
質量		310g (JP261) ~ 530g (JP262)
接液部材質		SUS316L、Co-Ni合金

詳細は製品仕様書GS01C12D41-01及びGS01C12E41-01を御参照下さい。
LED表示機付のお問合せは下記又は営業窓口へお問合せ下さい。

YOKOGAWA



横河電機株式会社

お問い合わせ：
マイクロセンサ担当 0422-52-6077
〒180-8750 東京都武蔵野市中町2-9-32

E-mailによるお問い合わせ
microsensor@cs.jp.yokogawa.com

お問い合わせは

FML-3