

封入液レス・サニタリ圧力センサ




エキレス™シリーズ

こんなアプリケーションに最適です。

ビール樽詰め洗浄装置 残圧検査、リーク検査

各種フィルター装置 目詰り検知、破れ検知

発酵・貯酒タンク 内圧、レベル、ライン圧



特長

小形軽量
約390g
(φ18タイプ)

小形軽量なため、小径配管にダイレクトマウントしても、配管にストレスをかけません。

接液温度
150°

インライン高温スチーム殺菌による温度変化にも特性悪化がありません。

防水構造
IP67

衛生上必要な水洗いもOK。本体には大気圧導入孔がなく、結露水が吸い込まれることもありません。

高耐圧
5倍保証

最大加圧はレンジの5倍保証。限界耐圧は10倍です。

負圧使用制限なし!! 高耐圧・高耐食・高耐久設計で長期間安心して使用できます。


過酷な充填機でも
一年間
動作保証!!

安全・安心をお届けします。


横河電機株式会社

●標準外取り付け形状例

●ユニオンナット取り付け



●アンプ+受圧部分離取り付け



E-mailによるお問い合わせ microsensor@mls.yokogawa.co.jp

⚠ 安全に関するご注意

●正しく安全にお使いいただくため、ご使用前には必ず取扱説明書をよくお読みください。

YOKOGAWA



横河電機株式会社

お問い合わせ：

フィールド機器事業部 マイクロセンサ・グループ 0422-52-6077
〒180-8750 東京都武蔵野市中町2-9-32

お問い合わせは

E-mailによるお問い合わせ
microsensor@mls.yokogawa.co.jp

このカタログの内容は2004年6月21日現在のものです。記載内容は、お断りなく変更することがありますのでご了承ください。
All Rights Reserved, Copyright © 2004, Yokogawa Electric Corporation.

[Ed:01/b]

Printed in Japan, 406(KP)

FML-1