

General Specifications

レコーダ・コントローラ製品の 改正 RoHS 指令 (2011/65/EU) 対応一覧

GS 04A01A01-00JA

■ 概 要

レコーダ・コントローラ製品の RoHS 指令 (2011/65/EU) 対応の一覧を示します。

ここで表中の RoHS 指令対応状況の記号の意味は以下のとおりです。

◎ : RoHS 指令対応済み品

× : RoHS 指令対応予定なし

掲載範囲：現在販売中の製品と 2005 年 9 月以降受注停止した製品

区 分	製品名称	形 名	RoHS 指令 対応状況	RoHS 対応 品の生産 開始時期	備 考
SMARTDAC+	ペーパーレスレコーダ	GX10	◎	2012/12/27	
		GX20	◎	2012/12/27	
		GP10	◎	2012/12/27	
		GP20	◎	2012/12/27	
	ペーパーレスレコーダ無線モデル	GX20W	◎	2015/10/6	
	SMARTDAC+ GM データ収集モジュール	GM10	◎	2014/10/31	
	SMARTDAC+ GM モジュールベース	GM90MB	◎	2014/10/31	
	SMARTDAC+ GM 電源モジュール	GM90PS	◎	2014/10/31	
	アナログ入力モジュール	GX90XA	◎	2012/12/27	
	デジタル入力モジュール	GX90XD	◎	2012/12/27	
	アナログ出力モジュール	GX90YA	◎	2015/10/6	
	デジタル出力モジュール	GX90YD	◎	2012/12/27	
	デジタル入出力モジュール	GX90WD	◎	2014/3/14	
	パルス入力モジュール	GX90XP	◎	2015/10/6	
	PID 制御モジュール	GX90UT	◎	2017/6/30	
	I/O ベースユニット	GX60	◎	2014/3/14	GX90EX 含む
I/O 拡張モジュール	GX90EX	◎	2014/3/14		
SD メモリカード	773001	◎	2015/10/6		
CX1000/CX2000 シリーズ	DAQSTATION CX1000	CX1x0x	×	-	2014/2/28: 受注停止
	DAQSTATION CX2000	CX2xx0	×	-	2016/2/29: 受注停止
DX1000T/DX2000T シリーズ	Daqstation DX1000T	DX10xxT	◎	2012/12/27	
	Daqstation DX2000T	DX20xxT	◎	2012/12/27	
DX1000/DX2000 シリーズ	Daqstation DX1000	DX10xx	◎	2012/12/27	/KB1 用リモコンは除く
	Daqstation DX1000N	DX10xxN	◎	2012/12/27	/KB1 用リモコンは除く
	Daqstation DX2000	DX20xx	◎	2012/12/27	/KB1 用リモコンは除く
DX100/DX200 シリーズ	DAQSTATION DX100	DX1xx	×	-	2009/12/29: 受注停止
	DAQSTATION DX200	DX2xx	×	-	2009/12/29: 受注停止
	DAQSTATION DX100P	DX1xxP	×	-	2011/3/31: 受注停止
	DAQSTATION DX200P	DX2xxP	×	-	2011/3/31: 受注停止
	DAQSTATION Special Housing model DX100L	DX1xxL	×	-	2009/12/29: 受注停止
	DAQSTATION Circular display model DX200C	DX20xC	×	-	2007/06/29: 受注停止
リモコンターミナル FX1000 シリーズ	リモコンターミナル	438227	×	-	
FX1000 シリーズ	Paperless Recorder FX1000	FX1xxx	◎	2012/12/27	
FX100 シリーズ	Paperless Recorder FX100	FX1xx	◎	2010/2/26	2013/9/30: 受注停止 -1 (FDD モデル) は除く
μR10000/μR20000 シリーズ	μR10000 記録計	43610x	◎	2012/12/27	
	μR20000 記録計	4371xx	◎	2012/12/27	
	RXA10 設定ソフトウェア	RXA10	×	-	シリアルコンバータが対象
μRS1000/μRS1800 シリーズ	μRS1000 記録計	4365xx	×	-	2011/3/31: 受注停止
	μRS1800 記録計	4375xx	×	-	2011/3/31: 受注停止
	セッティングソフトウェア (NEC-PC98 用)	437901	×	-	2011/3/31: 受注停止
	セッティングソフトウェア (IBM-PC 用)	437902	×	-	2011/3/31: 受注停止
	μRS1000 記録計 セッティングディスプレイ	437903	×	-	2011/3/31: 受注停止
	μRS1800 記録計 セッティングディスプレイ	437904	×	-	2011/3/31: 受注停止
μRP1800 シリーズ	μRP1800 記録計	437806	×	-	2011/3/31: 受注停止

区 分	製品名称	形 名	RoHS 指令 対応状況	RoHS 対応 品の生産 開始時期	備 考	
μR12000 シリーズ	μR12000 記録計	43811x	×	-	2016/9/5: 受注停止	
	μR12000 記録計用パネル取付金具	378983	×	-		
μR1000/μR1800 シリーズ	μR1000 記録計	43600x	×	-	2005/09/30: 受注停止	
	μR1000 特殊ハウジング	43602x	×	-	2005/09/30: 受注停止	
	μR1800 記録計	4370xx	×	-	2006/05/31: 受注停止	
SR シリーズ	SR10000 記録計	SR1000x	◎	2012/12/27		
	SR1000 記録計	SR100x	×	-	2006/09/30: 受注停止	
	SR10 記録計	SR1x	×	-	2006/09/30: 受注停止	
シャント抵抗	電流入力用シャント抵抗	41592x	◎	2015/8/21		
	ねじ端子用電流入力用シャント抵抗	41594x	◎	2016/11/2		
	押し締め端子用シャント抵抗	43892x	◎	2015/8/21		
X-Yレコーダ シリーズ	A3 X-Yレコーダ	3023x3	×	-	2007/01/26: 受注停止	
	A3 X-Yレコーダ	3024x3	×	-	2007/01/26: 受注停止	
	A4 X-Yレコーダ	3025x3	×	-	2007/01/26: 受注停止	
ポータブルレコーダ	ポータブルレコーダ	3057xx	×	-	2007/09/28: 受注停止	
LR シリーズ	LR8100E 記録計	3701xx	×	-	2015/09/30 受注停止	
	LR12000E 記録計	3702xx	×	-	2013/03/31 受注停止	
	LR4110E 記録計	3711xx	×	-	2015/09/30 受注停止	
	LR4120E 記録計	3712xx	×	-	2015/09/30 受注停止	
	LR4210E 記録計	3721xx	×	-	2013/08/11 受注停止	
	LR4220E 記録計	3722xx	×	-	2013/08/11 受注停止	
	ラックマウント金具	37898x	×	-	2015/09/30 受注停止	
IC メモリカード	IC メモリカード 8k バイト	378901	×	-	2015/09/30 受注停止	
	IC メモリカード 128k バイト	378903	×	-	2015/09/30 受注停止	
	IC メモリカード 512k バイト	378905	×	-	2015/09/30 受注停止	
	IC メモリカード 1M バイト	378906	×	-	2015/09/30 受注停止	
DARWIN シリーズ	データアキュイジションユニット	DA100	×	-	2015/03/31 受注停止	
	データコレクタ DC100	DC100	×	-	2009/09/30 受注停止	
	ハイブリッドレコーダ DR130	DR130	×	-	2012/09/30 受注停止	
	ハイブリッドレコーダ DR230	DR23x	×	-	DR231:2015/03/31 受注停止 DR232:2012/09/30 受注停止	
	ハイブリッドレコーダ DR240	DR24x	×	-	DR241:2015/03/31 受注停止 DR242:2014/03/31 受注停止	
	サブユニット	DS400	×	-	2014/03/31 受注停止	
	サブユニット	DS600	×	-	2014/03/31 受注停止	
	DI/DO モジュール	DT100	×	-	2015/03/31 受注停止	
	アラーム出力モジュール	DT200	×	-	2015/03/31 受注停止	
	通信インタフェースモジュール	DT300	×	-	2015/03/31 受注停止	
	伝送出力モジュール	DT500	×	-	2015/03/31 受注停止	
	ユニバーサル入力モジュール	DU100	×	-	2015/03/31 受注停止	
	DCV/TC/DI 入力モジュール	DU200	×	-	2015/03/31 受注停止	
	mA 入力モジュール	DU300	×	-	2015/03/31 受注停止	
	パワーモニタモジュール	DU400	×	-	2015/03/31 受注停止	
	ひずみ入力モジュール	DU500	×	-	2015/03/31 受注停止	
	パルス入力モジュール	DU600	×	-	2015/03/31 受注停止	
	デジタル入力モジュール	DU700	×	-	2015/03/31 受注停止	
	電磁リレー版 入力モジュール	DU900	×	-	2015/03/31 受注停止	
	電磁リレー版 10ch 入力モジュール	DU910	×	-	2015/03/31 受注停止	
	エクステンダモジュール/エクステンダベース	DV100	×	-	2015/03/31 受注停止	
	リモートディスプレイユニット	DV120	×	-	2005/12/29: 受注停止	
	拡張ケーブル	DV200	×	-	2015/03/31 受注停止	
	ケーブルアダプタ	DV250	×	-	2015/03/31 受注停止	
	シャント抵抗	DV300	×	-	2015/11/11 受注停止	
	マウントキット等	DV400	×	-	2015/03/31 受注停止	
	ひずみ変換ケーブル	DV450	×	-	2015/11/11 受注停止	
	AC アダプタケーブル	DV500	×	-	2015/03/31 受注停止	
	DUONUS	DUONUS-R	DV700	×	-	2005/12/29: 受注停止
		DUONUS250-R	DV800	×	-	2005/12/29: 受注停止
DW200	データビューア DW200	DW200	×	-	2005/12/29: 受注停止	
MV1000/MV2000 シリーズ	MVAdvanced MV1000	MV10xx	◎	2009/9/30	2014/09/30 受注停止	
	MVAdvanced MV2000	MV20xx	◎	2009/9/30	2014/09/30 受注停止	
	携帯用ソフトケース (MV1000 用)	790501	×	-		

区 分	製品名称	形 名	RoHS 指令 対応状況	RoHS 対応 品の生産 開始時期	備 考
MV100/ MV200 シリーズ	MobileCorder MV100	MV1xx	×	-	2009/05/29: 受注停止
	MobileCorder MV200	MV2xx	×	-	2009/05/29: 受注停止
	フロントカバー	790502	×	-	2009/05/29: 受注停止
	カバー	790511	×	-	2009/05/29: 受注停止
	モジュール脱着用ハンドル	790581	×	-	2009/05/29: 受注停止
MW100/MX100 シリーズ	MW100 メインユニット	MW100	◎	2012/12/27	MW100-x-2x (ACアダプ タ付属モデル) は除く
	MX100 メインユニット	MX100	◎	2012/12/27	
	MX用アナログインプットモジュール	MX110	◎	2012/12/27	
	ひずみ入力モジュール	MX112	◎	2012/12/27	
	PULSE 入力モジュール	MX114	◎	2012/12/27	
	MX用デジタル入力モジュール	MX115	◎	2012/12/27	
	CAN Bus モジュール	MX118	×	-	
	アナログ出力モジュール	MX120	◎	2016/4/28	MX120-PWM-M08 は除く
	MX用デジタル出力モジュール	MX125	◎	2012/12/27	
	MX用ベースプレート	MX150	◎	2012/12/27	
	DAQMASTER スタイルアップキット	772050	◎	2015/11/26	
	外付け M4 ネジ端子台	772061	◎	2015/11/26	
	入力モジュール-M4 ネジ端子台間結合ケーブル	772062	◎	2015/11/26	
	押し締め端子付きプレート	772063	◎	2015/11/26	
	押し締め端子	772064	◎	2015/11/26	
	押し締め端子	772065	◎	2015/11/26	
	ベースプレート用コネクタカバー	772066	◎	2015/11/26	
	押し締め端子付きプレート	772067	◎	2015/11/26	
	押し締め端子付きプレート	772068	◎	2015/11/26	
	押し締め端子付きプレート	772069	◎	2015/11/26	
	MW100用 AC アダプタ	772075	×	-	
	ネジ端子付きプレート (M3,RJC 付き)	772080	◎	2015/11/26	
	電流用押し締め端子付きプレート 10 Ω	772081	◎	2015/11/26	
	電流用押し締め端子付きプレート 100 Ω	772082	◎	2015/11/26	
	電流用押し締め端子付きプレート 250 Ω	772083	◎	2015/11/26	
	コンパクトフラッシュメモリカード用カード アダプタ	772090	◎	2015/11/26	
	コンパクトフラッシュメモリカード, 128MB	772091			2010/08/31: 受注停止
コンパクトフラッシュメモリカード, 256MB	772092			2010/01/05: 受注停止	
コンパクトフラッシュメモリカード, 512MB	772093	◎	2015/11/26		
コンパクトフラッシュメモリカード, 1GB	772094	◎	2015/11/26		
コンパクトフラッシュメモリカード, 2GB	772095	◎	2015/11/26		
OR100E/ OR300E シリーズ	ハンディ・オシログラフィックレコーダ OR100E	OR1x2	×	-	2008/12/29: 受注停止
	ハンディ・オシログラフィックレコーダ OR300E	OR3x2	×	-	2008/12/29: 受注停止
	AC アダプタ	788011	×	-	2008/12/29: 受注停止
	充電式バッテリーパック	788021	×	-	2008/12/29: 受注停止
	ロジックプローブ	788031	×	-	2008/12/29: 受注停止
	ロジックプローブ	788035	×	-	2008/12/29: 受注停止
	温度アダプタ	788041	×	-	2008/12/29: 受注停止
	携帯用ケース	788081	×	-	2008/12/29: 受注停止
	小型ケース	788082	×	-	2008/12/29: 受注停止
測定リード	366963	×	-	2014/3/25 受注停止	
SolStation	特定用途向けコントローラ	HXS10	◎	2012/12/27	2018年12月末: 受注停 止予定
	HXS10 専用ケーブル	HXSS90	◎	2012/12/29	2018年12月末: 受注停 止予定
無線伝送器	多点温度伝送器	YTMX580	◎	2017/2/15	
	配線接続口用ブラインドプラグ	YTMXBP	◎	2017/2/15	

区 分	製品名称	形 名	RoHS 指令 対応状況	RoHS 対応 品の生産 開始時期	備 考
UTAdvanced シリーズ	デジタル指示調節計	UT75A	◎	2012/12/26	
	デジタル指示調節計	UT55A	◎	2012/12/26	
	デジタル指示調節計	UT52A	◎	2012/12/26	
	デジタル指示調節計	UT35A	◎	2012/12/26	
	デジタル指示調節計	UT32A	◎	2012/12/26	
	プログラム調節計	UP55A	◎	2012/12/26	
	プログラム調節計	UP35A	◎	2012/12/26	
	プログラム調節計	UP32A	◎	2012/12/26	
	デジタル指示警報計	UM33A	◎	2012/12/26	
パラメータ設定ソフトウェア	LL50A	◎	2015/12/28		
GREEN シリーズ	デジタル指示調節計	US1000	×	-	2016/03/31 受注停止
	デジタル指示調節計	UT750	×		特注 /Z113 にて対応 * 2013/10/13 受注停止
	デジタル指示調節計	UT551	×		特注 /Z113 にて対応 * 2010/09/30 受注停止
	デジタル指示調節計	UT550	×		特注 /Z113 にて対応 * 2010/09/30 受注停止
	デジタル指示調節計	UT520	×		特注 /Z113 にて対応 * 2010/09/30 受注停止
	デジタル指示調節計	UT450	×		特注 /Z113 にて対応 * 2010/09/30 受注停止
	デジタル指示調節計	UT420	×		特注 /Z113 にて対応 * 2010/09/30 受注停止
	デジタル指示調節計	UT351	×		特注 /Z113 にて対応 * 2010/09/30 受注停止
	デジタル指示調節計	UT350	×		特注 /Z113 にて対応 * 2010/09/30 受注停止
	デジタル指示調節計	UT321	×		特注 /Z113 にて対応 * 2010/09/30 受注停止
	デジタル指示調節計	UT320	×		特注 /Z113 にて対応 * 2010/09/30 受注停止
	プログラム調節計	UP750	×		特注 /Z113 にて対応 * 2015/06/30 受注停止
	プログラム調節計	UP550	×		特注 /Z113 にて対応 * 2015/06/30 受注停止
	プログラム調節計	UP351	×		特注 /Z113 にて対応 * 2011/03/31 受注停止
	プログラム調節計	UP350	×		特注 /Z113 にて対応 * 2011/03/31 受注停止
	デジタル指示警報計	UM351	×		特注 /Z113 にて対応 * 2011/03/31 受注停止
	デジタル指示警報計	UM350	×		特注 /Z113 にて対応 * 2011/03/31 受注停止
	デジタル指示警報計	UM331	×		特注 /Z113 にて対応 * 2011/03/31 受注停止
	デジタル指示警報計	UM330	×		特注 /Z113 にて対応 * 2011/03/31 受注停止
	手動設定器	UD350	◎	2011/4/26	2015/11/30 受注停止
	手動設定器	UD320	◎	2011/4/26	2015/11/30 受注停止
	手動設定器	UD310	◎	2015/12/28	2017/12/29 受注停止
	カスタム演算作成ツール	LL1200	×	-	2016/03/31 受注停止
パラメータ設定ツール	LL1100	×	-	2016/03/31 受注停止	
カスタム演算作成ツール	LL200	×		特注 /Z115 にて対応 * 2015/06/30 受注停止	
パラメータ設定ツール	LL100	×		特注 /Z115 にて対応 * 2015/06/30 受注停止	

* GREEN シリーズ UT750、UT551、UT550、UT520、UT450、UT420、UT351、UT350、UT321、UT320、UP750、UP550、UP351、UP350、UM351、UM350、UM331、UM330、LL200、LL100 は改正前の RoHS (2002/95/EC) に特注にて対応。

区 分	製品名称	形 名	RoHS 指令 対応状況	RoHS 対応 品の生産 開始時期	備 考
UT100 シリーズ	温度調節計	UT155	◎	2011/4/26	2011/4/26 以前は 特注 /Z59 にて対応 2015/11/30 受注停止
	温度調節計	UT152	◎	2011/4/26	2011/4/26 以前は 特注 /Z59 にて対応 2015/11/30 受注停止
	温度調節計	UT150	◎	2015/12/28	2011/4/26 以前は 特注 /Z59 にて対応 2017/12/29 受注停止
	温度調節計	UT130	◎	2015/12/28	2011/4/26 以前は 特注 /Z59 にて対応 2017/12/29 受注停止
	プログラム温度調節計	UP150	◎	2015/12/28	2011/4/26 以前は 特注 /Z59 にて対応 2017/12/29 受注停止
TC10	温度調節計	TC10	◎	2014/10/10	
UT2000 シリーズ	多点温度調節計	UT2800	×	-	2008/9/30 受注停止
	多点温度調節計	UT2400	×	-	2008/9/30 受注停止
UT3000 シリーズ	ネットワーク温調計	UT3160	×	-	2005/9/30 受注停止
	ネットワーク温調計	UT3080	×	-	2005/9/30 受注停止
	ネットワーク温調計	UT3040	×	-	2005/9/30 受注停止
シングルループ コントローラ	YS80 シリーズ	-	×	-	
	YS100 シリーズ	-	×	-	
	プログラマブル指示指示調節計	YS1700	◎	2017/3/31	
	指示調節計	YS1500	◎	2017/3/31	
	指示警報計	YS1310	◎	2017/3/31	
	手動設定器	YS1350	◎	2017/3/31	
	手動操作器	YS1360	◎	2017/3/31	
	拡張 I/O 端子	YS010	◎	2017/3/31	
	拡張 I/O 用ケーブル	YS011	◎	2017/3/31	
設定ソフトウェア (YS1000 シリーズ用)	YSS1000	◎	2016/3/15	ケーブルが対象	
電力モニタ	UPM100/101 シリーズ	-	×	-	
	PR300 シリーズ	-	×	-	
	電線固定形変流器	CTW10	◎	2006/3/22	
	電線固定形変流器	CTW20	◎	2006/3/22	
	電線固定形変流器	CTW100	◎	2006/3/22	
	電線固定形変流器	CTW15	◎	2008/2/22	
	電線固定形変流器	CTW35	◎	2008/2/22	
電線固定形変流器	CTW130	◎	2008/2/22		
信号変換器	VJ シリーズ	備考欄参照	◎	2017/2/20	対象形名： VJ77、VJA7、VJH7、VJS7、 VJU7、VJX7、VJAK、VJMK、 VJRK、VJTK、VJUK
	M シリーズ	-	×	-	
	D シリーズ	-	×	-	
	R シリーズ	-	×	-	
	F シリーズ	-	×	-	
	W シリーズ	-	×	-	
	P シリーズ	-	×	-	
	G シリーズ	-	×	-	
	H シリーズ	-	×	-	
	外部取付用精密抵抗	X010	◎	2008/4/30	RoHS 対応品は皮膜チューブが黄色
ハンディターミナル	JHT200	◎	2016/12		
避雷器	AR シリーズ	AR	◎	2017/3/7	AR-PW、AR-PX、AR-PY、 AR-WX、AR-WY は除く
	AR1 シリーズ	AR1	◎	2017/3/7	
	AR2 シリーズ	AR2	×	-	
	DIN レールアダプタ	AR8	◎	2017/3/7	