



単位：mm

● 垂直配管接続形



プロセスコネクタ上部取付形 (伝送器取付コード 2)



プロセスコネクタ下部取付形
(伝送器取付コード 3)




● 水平配管接続形 (伝送器取付コード 8)



- *1：伝送器取付コード 6, 7 または 9 (左高圧) を選択した場合、高圧側と低圧側の位置が入れ替わります。
- *2：付加仕様コード K1, K2, K5, K6, K41, K42, K45, K46 (禁油処理) を選択した場合、15 mm 加算となります。
- *3：電源接続口コード 7 または C を選択した場合、ブラインドプラグは接続口から最大 8 mm 突出します。
- *4：付加仕様コード UN が指定された場合は、ベント・ドレン用穴およびプラグはありません。
- *5：付加仕様コード BS を選択した場合、低圧側カバーフランジの大気開放孔にねじ加工が施され、バグスクリーンが取り付けます。

● 端子配置図



● 端子の結線

SUPPLY	+	①	電源および出力信号用端子
	-	②	
CHECK	+	③	外部設置の電流計用端子*1*2
	-	②	
接地端子			

*1：外部指示計あるいはチェックメータは内部抵抗が10 Ω以下のものをお使いください。

*2：フィールドバス通信形 (出力信号コードF) の場合には使用できません。