

外形図


OpreX™ Pressure Transmitter
EJX S シリーズ
可動式ブラケット
ブラケットコード：P

SD 01C33B10-01JA

● 垂直配管接続形

単位：mm


・プロセスコネクタ上部取付形（下図は取付コード2,6の例です）



機種	MS コード						L	調整幅
	カプセルレンジ	接液部材質	伝送器取付 方向	ケース	取付 ブラケット	微小流量計測用 オリフィス		
EJX110S	M, H, V	S, L, F, G, J, K	2, 6	1	P	N	237 ～ 294	75 ～ 132
	F, J, K, P, Q	S, F, G					252 ～ 309	
	L, M, H, V	H, M, T, A, D, B, W						
	E	—				1, 2, 3, 4, 5, 6	237 ～ 294	
	1, 2, 3, 5, 6	—					252 ～ 309	
	M, H	S, F					237 ～ 294	
	F	S, F						
EJX310S	—	—	N	237 ～ 294				
EJX430S	H, A, B	S, L, F, G, J, K		252 ～ 309				
	H, A, B	H, M, T, A, D, B, W		237 ～ 294				
	C, D	—		252 ～ 309				

・プロセスコネクタ下部取付形（下図は取付コード3, 7の例です）

単位：mm



*1: 可動式プレートの前後を入れ替えることにより調整が可能です。

機種	MS コード						L	調整幅
	カプセルレンジ	接液部材質	伝送器取付方向	ケース	取付ブラケット	微少流量計測用オリフィス		
EJX110S	M, H, V	S, L, F, G, J, K	3, 7	1	P	N	250 ~ 294	88 ~ 132
	F, J, K, P, Q	S, F, G					265 ~ 309	
	L, M, H, V	H, M, T, A, D, B, W					289 ~ 309	112 ~ 132
	E	—					250 ~ 294	
	1, 2, 3, 5, 6	—				1, 2, 3, 4, 5, 6	265 ~ 309	
	M, H	S, F					250 ~ 294	
	F	S, F					265 ~ 309	
EJX310S	—	—	3, 7	1	P	N	250 ~ 294	88 ~ 132
EJX430S	H, A, B	S, L, F, G, J, K					265 ~ 309	
	H, A, B	H, M, T, A, D, B, W					250 ~ 294	
	C, D	—					250 ~ 294	