

外形図

OpreX™ Pressure Transmitter

EJX110S 差压伝送器

接液部材質コード：A, B, D, H, M, T, W または

カプセルレンジコード：E, F, J, K, P, Q


SD 01C33C10-02JA

接液部材質コード：A, B, D, H, M, T, W またはカプセルレンジコード：E, F, J, K, P, Q

單位：mm

● 垂直配管接続形


- ・プロセスコネクタ上部取付形（下図は取付コード6の例です）




a	外部指示計接続口 (オプション)	e	液晶ディスプレイ (オプション)	i	2B パイプ (ø60.5)
b	電源接続口	f	プロセスコネクタ (オプション)	p	プロセス接続口
c	ゼロ調ねじ	g	2B パイプ取付ブラケット (L 形、オプション)		
d	接地端子	h	ベント・ドレンプラグ		

● 水平配管接続形（下図は取付コード 9 の例です）

- ・取付ブラケットフラット形




- ・取付ブラケット L 形



a	外部指示計接続口 (オプション)	e	液晶ディスプレイ (オプション)	l	2B パイプ取付ブラケット (フラット形、オプション)
b	電源接続口	f	プロセスコネクタ (オプション)	m	ベントプラグ
c	ゼロ調ねじ	g	2B パイプ取付ブラケット (L 形、オプション)	n	ドレンプラグ
d	接地端子	i	2B パイプ (φ60.5)	p	プロセス接続口

- *1： 伝送部取付コード 2, 3 または 8 (右高圧) を選択した場合、高圧側と低圧側が入れ替わります。
- *2： 付加仕様コード /K01, /K05, /K41, /K45 (禁油処理) を選択した場合、15 mm 加算となります。
- *3： 伝送部取付コード 2, 3 または 8 (右高圧) を選択した場合、16 mm となります。
- *4： 付加仕様コード /UN を選択した場合、ドレン・ベント用穴およびプラグはありません。
- *5： 電源接続口コード 7 または C を選択した場合、ブラインドプラグは接続口から最大 8 mm 突出します。
- *6： 付加仕様コード /PP を選択した場合、電源接続口の両側にブラインドプラグが付きま。
- *7： 付加仕様コード /BS を選択した場合、低圧側カバーフランジのプロセス接続口にバグスクリーンが取り付けま。
- プロセスコネクタ付を選択した場合でも、低圧側のプロセスコネクタは付属されま。
- *8： 付加仕様コード /K01, /K05, /K41, /K45 (禁油処理) を選択した場合、30 mm 加算となります。
- *9： ディスプレイおよびインターフェースコード N を選択した場合、113 mm となります。
- *10： 付加仕様コード /GS を選択した場合、ドレン・ベント用穴およびプラグはありません。
- *11： カプセルレンジコード E を選択した場合の寸法は、13 mm です。

● 端子箱配置



● 端子の結線

SUPPLY	+	① □	電源および出力信号用端子
CHECK	+	③ □	外部設置の電流計用端子 *1
	-	② □	
≡ 接地端子			

*1: 外部指示計あるいはチェックメータは内部抵抗が10Ω以下のものをお使いください。PROFINET通信形(出力信号コードT)の場合使用できません。