

外形図

OpreX™ Pressure Transmitter

EJX430S 圧力伝送器

カプセルレンジコード：C, D


SD 01C33E10-03JA

カプセルレンジコード：C, D


単位：mm

● 垂直配管接続形

- ・プロセスコネクタ上部取付形（下図は取付コード6の例です）



- ・プロセスコネクタ下部取付形（下図は取付コード7の例です）




a	外部指示計接続口（オプション）	e	液晶ディスプレイ（オプション）	i	2B パイプ（φ60.5）
b	電源接続口	f	プロセスコネクタ（オプション）	p	プロセス接続口
c	ゼロ調ねじ	g	2B パイプ取付ブラケット（L 形、オプション）	r	大気開放孔（φ9）
d	接地端子	h	ベント・ドレンプラグ		


● 水平配管接続形（下図は取付コード9の例です）

単位：mm

- ・取付ブラケットフラット形




- ・取付ブラケットL形



a	外部指示計接続口（オプション）	f	プロセスコネクタ（オプション）	m	ベントプラグ
b	電源接続口	g	2Bパイプ取付ブラケット（L形、オプション）	n	ドレンプラグ
c	ゼロ調ねじ	i	2Bパイプ（ $\phi 60.5$ ）	p	プロセス接続口
d	接地端子	k	大気開放孔（ $\phi 5$ ）		
e	液晶ディスプレイ（オプション）	l	2Bパイプ取付ブラケット（フラット形、オプション）		

- *1： 伝送部取付コード 2, 3 または 8（右高圧）を選択した場合、高圧側と低圧側が入れ替わります。
- *2： 付加仕様コード /K01, /K05, /K41, /K45（禁油処理）を選択した場合、15 mm 加算となります。
- *3： 付加仕様コード /UN を選択した場合、ドレン・ベント用穴およびプラグはありません。
- *4： 電源接続口コード 7 または C を選択した場合、ブラインドプラグは接続口から最大 8 mm 突出します。
- *5： 付加仕様コード /PP を選択した場合、電源接続口の両側にブラインドプラグが付きます。
- *6： 付加仕様コード /BS を選択した場合、低圧側カバーフランジの大気開放孔にねじ加工が施され、バグスクリーンが取り付けます。
- *7： カプセルレンジコード D を選択した場合の寸法は [] の数値となります。
- *8： 付加仕様コード /UN を選択した場合の寸法値です。
- *9： 付加仕様コード /GS を選択した場合、ドレン・ベント用穴およびプラグはありません。
- *10： ディスプレイおよびインターフェースコード N を選択した場合、113 mm となります。

● 端子箱配置



● 端子の結線

SUPPLY	+ -	① ② □ 電源および出力信号用端子
CHECK	+ -	③ ② □ 外部設置の電流計用端子 *1
		≡ 接地端子

*1: 外部指示計あるいはチェックメータは内部抵抗が10Ω以下のものをお使いください。PROFINET通信形(出力信号コードT)の場合使用できません。