


外形図

防爆形ジルコニア式酸素濃度計
ZS8P-H
プローブアダプタ

Style:S2



形名, 基本コード	挿入長 L (mm)	<1>フランジ (mm)						<2> 計装空気 入口／出口
		規 格	A	B	C	t	質量(kg)	
ZS8P-H-□-050-0-JJ	500	JIS 10K 100 FF SUS304	210	175	8-ø19	18	約10	Rc 1/4
ZS8P-H-□-070-0-JJ	700						約10.5	
ZS8P-H-□-100-0-JJ	1000						約11.0	
ZS8P-H-□-150-0-JJ	1500						約12	
ZS8P-H-□-050-0-KJ	500	JPI Class 150 4 RF SUS304	229	190.5	8-ø19	24	約12	
ZS8P-H-□-070-0-KJ	700						約12.5	
ZS8P-H-□-100-0-KJ	1000						約13	
ZS8P-H-□-150-0-KJ	1500						約14	
ZS8P-H-□-050-0-AA	500	ANSI Class 150 4 RF SUS304	228.6	190.5	8-ø19	24	約12	1/4 NPT
ZS8P-H-□-070-0-AA	700						約12.5	
ZS8P-H-□-100-0-AA	1000						約13	
ZS8P-H-□-150-0-AA	1500						約14	
ZS8P-H-□-050-0-EA	500	DIN PN10 DN100 A SUS304	220	180	8-ø18	20	約10.5	
ZS8P-H-□-070-0-EA	700						約11	
ZS8P-H-□-100-0-EA	1000						約11.5	
ZS8P-H-□-150-0-EA	1500						約12.5	

表記のない寸法許容差は、「普通許容長=± (JIS B0401-1998 の公差等級 IT18 の差)/2」とします。